

Модель СВ 60 | CO₂-инкубаторы с функцией стерилизации горячим воздухом и стерилизуемым датчиком CO₂

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Минимальный риск контаминации благодаря стерилизации горячим воздухом при 180 °С, датчик CO₂ также может быть стерилизован
- Гомогенное температурное поле благодаря системе воздушной рубашки VENTAIR™
- Стабильность показателей pH благодаря бездрейфовой инфракрасной системе измерения CO₂
- Высокая влажность воздуха до 95 % отн. вл.
- Простая и быстрая очистка благодаря бесшовной внутренней камере глубокой вытяжки



Модель 53

ВАЖНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Диапазон температур: температура окружающей среды от + 7 °С до 60 °С
- Диапазон влажности: до 95 % отн. вл.
- Автоматическая стерилизация горячим воздухом при 180 °С
- Система увлажнения с двойным поддоном с устройством защиты от запотевания
- Газосмесительная форсунка CO₂ с эффектом Вентури
- Стерилизуемый горячим воздухом датчик CO₂ с инфракрасной технологией
- Индикация на цветном ЖК-мониторе
- Дверная ручка с замком
- Герметично закрывающаяся внутренняя дверца из безопасного стекла (ESG)
- Бесшовная внутренняя камера глубокой вытяжки из нержавеющей стали
- 2 перфорированные вставные полки из нержавеющей стали
- Приборы штабелируются посредством переходника для штабелирования
- Система диагностики ошибок с визуальным и звуковым сигналом тревоги
- Интерфейс для подключения к компьютеру: Ethernet
- Внутренняя запись данных измерений и интерфейс USB
- Беспотенциальный контакт аварийного сигнала

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Рабочий объем [л]	Номинальное напряжение	Исполнение	Вариант модели	Артикул:
Модель СВ 60				
53	200...240 В 1~ 50/60 Гц	Стандарт	CB053-230V-RU	9040-0119
		с 4-секционной внутренней дверцей	CB053-230V-G-RU	9040-0120
		с регулятором O ₂	CB053-230V-O-RU	9040-0122
		с регулятором O ₂ и с 4-секционной внутренней дверцей	CB053-230V-GO-RU	9040-0121
53	100...120 В 1~ 50/60 Гц	Стандарт	CB060UL-120V	9040-0089
		с 4-секционной внутренней дверцей	CB060UL-120V-G	9040-0105
		с регулятором O ₂	CB060UL-120V-O	9040-0091
		с регулятором O ₂ и с 4-секционной внутренней дверцей	CB060UL-120V-GO	9040-0107

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (Вариант модели 1-4 из 8)

Описание	CB053-230V-RU	CB053-230V-G-RU	CB053-230V-O-RU	CB053-230V-GO-RU
Номер артикула	9040-0119	9040-0120	9040-0122	9040-0121
Температурные характеристики				
Диапазон температур на 7 °C выше температуры окружающей среды до [°C]	60	60	60	60
Вариация температуры при 37 °C [± K]	0,3	0,3	0,3	0,3
Флуктуация температуры при 37 °C [± K]	0,1	0,1	0,1	0,1
Время восстановления после открытия двери на 30 сек при 5 об. % CO ₂ [мин]	5	5	5	5
Время восстановления после открытия двери на 30 сек при 5 об. % O ₂ [мин]			8	8
Время восстановления после открытия двери на 30 сек при 37 °C [мин]	4	4	4	4
Технические характеристики климатических условий				
Диапазон влажности [% отн. вл.]	90...95	90...95	90...95	90...95
Характеристики газа - Характеристики концентрации CO₂				
Область значений концентрации CO ₂ [об. % CO ₂]	0...20	0...20	0...20	0...20
Измерение концентрации CO ₂	IR	IR	IR	IR
Характеристики газа - Характеристики концентрации O₂				
Область значений концентрации O ₂ [об. % O ₂]	0...0	0	0,2...95	0,2...95
Характеристики электропитания				
Номинальное напряжение [V]	200...240	200...240	200...240	200...240
Сетевая частота [Hz]	50/60	50/60	50/60	50/60
Номинальная мощность [кВт]	1	1	1	1
Предохранитель устройств [A]	10	10	10	10
Фаза (номинальное напряжение)	1~	1~	1~	1~
Размеры - Внешние габариты				
Ширина нетто [mm]	580	580	580	580
Высота нетто [mm]	720	720	720	720
Глубина нетто [mm]	545	545	545	545
Расстояние от стены сбоку [mm]	50	50	50	50
Расстояние от стены сзади [mm]	100	100	100	100

Спецификация Модель CB 60

Описание	CB053-230V-RU	CB053-230V-G-RU	CB053-230V-O-RU	CB053-230V-GO-RU
Номер артикула	9040-0119	9040-0120	9040-0122	9040-0121
Размеры - Двери				
Внутренние дверцы	1	4	1	4
Наружные двери	1	1	1	1
Размеры - Габариты внутренней камеры				
Ширина [мм]	400	400	400	400
Высота [мм]	400	400	400	400
Глубина [мм]	330	330	330	330
Размеры				
Рабочий объем камеры [л]	53	53	53	53
Вес нетто устройства (в порожнем состоянии) [кг]	60	65	63	68
Максимальная суммарная нагрузка [кг]	30	30	30	30
Максимальная нагрузка на вставную полку [кг]	10	10	10	10
Характеристики по отношению к окружающей среде				
Потребление энергии при 37 °C	80 Втч/ч	80 Втч/ч	80 Втч/ч	80 Втч/ч
Крепления				
Количество выдвижных полок (стандартное/максимальное)	2/3	2/2	2/3	2/2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (Вариант модели 5-8 из 8)

Описание	CB060UL-120V	CB060UL-120V-G	CB060UL-120V-O	CB060UL-120V-GO
Номер артикула	9040-0089	9040-0105	9040-0091	9040-0107
Температурные характеристики				
Диапазон температур на 7 °C выше температуры окружающей среды до [°C]	60	60	60	60
Вариация температуры при 37 °C [± K]	0,3	0,3	0,3	0,3
Флуктуация температуры при 37 °C [± K]	0,1	0,1	0,1	0,1
Время восстановления после открытия двери на 30 сек при 5 об. % CO ₂ [мин]	5	5	5	5
Время восстановления после открытия двери на 30 сек при 5 об. % O ₂ [мин]			8	8
Время восстановления после открытия двери на 30 сек при 37 °C [мин]	4	4	4	4
Технические характеристики климатических условий				
Диапазон влажности [% отн. вл.]	90...95	90...95	90...95	90...95
Характеристики газа - Характеристики концентрации CO₂				
Область значений концентрации CO ₂ [об. % CO ₂]	0...20	0...20	0...20	0...20
Измерение концентрации CO ₂	IR	IR	IR	IR
Характеристики газа - Характеристики концентрации O₂				
Область значений концентрации O ₂ [об. % O ₂]	0	0	0,2...95	0,2...95
Характеристики электропитания				
Номинальное напряжение [V]	100...120	100...120	100...120	100...120
Сетевая частота [Hz]	50/60	50/60	50/60	50/60
Номинальная мощность [кВт]	1	1	1	1

Спецификация Модель CB 60

Описание	CB060UL-120V	CB060UL-120V-G	CB060UL-120V-O	CB060UL-120V-GO
Номер артикула	9040-0089	9040-0105	9040-0091	9040-0107
Предохранитель устройств [A]	16	16	16	16
Фаза (номинальное напряжение)	1~	1~	1~	1~
Размеры - Внешние габариты				
Ширина нетто [mm]	580	580	580	580
Высота нетто [mm]	720	720	720	720
Глубина нетто [mm]	545	545	545	545
Расстояние от стены сбоку [mm]	50	50	50	50
Расстояние от стены сзади [mm]	100	100	100	100
Размеры - Двери				
Внутренние дверцы	1	4	1	4
Наружные двери	1	1	1	1
Размеры - Габариты внутренней камеры				
Ширина [мм]	400	400	400	400
Высота [мм]	400	400	400	400
Глубина [мм]	330	330	330	330
Размеры				
Рабочий объем камеры [л]	53	53	53	53
Вес нетто устройства (в порожнем состоянии) [кг]	60	65	63	68
Максимальная суммарная нагрузка [кг]	30	30	30	30
Максимальная нагрузка на вставную полку [кг]	10	10	10	10
Характеристики по отношению к окружающей среде				
Потребление энергии при 37 °C	80 Втч/ч	80 Втч/ч	80 Втч/ч	80 Втч/ч
Крепления				
Количество выдвижных полок (стандартное/максимальное)	2/3	2/2	2/3	2/2

ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ

Название	Описание	*	Артикул:
Аналоговый выход 4-20 мА	для температурных характеристик и концентрации CO ₂ (выходы нерегулируемые)	-	8012-0822
Внутренняя розетка, LEMO	снабжена крышкой, включаемая, с штекером LEMO (сетевое напряжение, макс. 3 А, степень защиты IP65)	07	8012-0823
Интерфейс RS 422	вместо Ethernet, для программного обеспечения	-	8012-0824
Интерфейс RS 422, аксессуары	модульный штекерный соединитель для 10 интерфейсов RS 422	-	8012-0295
	Соединительный кабель RS 422 (15 м) между штекерным соединителем и интерфейсом RS 422	-	5023-0036
	Удлинительный кабель RS 422 (50 м) между интерфейсным преобразователем и камерой или штекерный соединитель RS 232 / RS 422	-	5023-0117
Интерфейсный преобразователь	Комплект проводов RS 422 и интерфейсный преобразователь RS 232 / RS 422 для подключения к штекерному соединителю с 10 интерфейсами или для подключения к камере		
	Исполнение 120 В, 60 Гц	-	8012-0557
	Исполнение 230 В, 50/60 Гц	-	8012-0556
Интерфейсный преобразователь	Комплект проводов RS 422 и интерфейсный преобразователь RS 422 / Ethernet для подключения к штекерному соединителю с 10 интерфейсами или для подключения к камере		
	Исполнение 120 В, 60 Гц	-	8012-0405
	Исполнение 230 В, 50/60 Гц	-	8012-0380
	Комплект проводов RS 422 и интерфейсный преобразователь RS 422 / USB для подключения к штекерному соединителю с 10 интерфейсами или для подключения к камере, с питанием от интерфейса USB	-	8012-0665

* Указания › последняя страница спецификации

Спецификация Модель СВ 60

Название	Описание	*	Артикул:
Карман на магнитах (A4)	карман для бумаги A4 с магнитным держателем	-	1007-0065
Комплект для подсоединения газовых баллонов	для N ₂ , состав: редуктор газового баллона с соединительными деталями и 5-метровый шланг	-	8012-0016
	для O ₂ , состав: редуктор газового баллона с соединительными деталями и 5-метровый шланг	-	8012-0015
	для CO ₂ , состав: редуктор газового баллона с соединительными деталями и 5-метровый шланг	-	8012-0014
Нейтральное чистящее средство	интенсивного действия, для щадящего удаления остатков загрязнений; количество 1 кг	-	1002-0016
Переходник для штабелирования плоский	для штабелирования с тепловой развязкой двух одинаковых камер	-	9051-0037
Порт доступа для подвода электропитания	8-контактный для подключения низковольтного напряжения, с розеткой LEMO (снабжена крышкой) и штекером LEMO (макс. 24 В - 2 А)	-	8012-0826
Порт доступа с силиконовыми заглушками	30 мм, сзади	01	8012-0558
	30 мм, слева	01	8012-0559
	30 мм, справа	01	8012-0560
Программное обеспечение	Программное обеспечение APT-COM™ Версия 3, БАЗОВАЯ	19	9053-0014
	Версия 3, версия GLP	19	9053-0015
	Версия 3, СТАНДАРТНАЯ	19	9053-0013
	Обновление версии с 2 до 3, версия GLP	19	9053-0016
	Программное обеспечение APT-COM™, цена: бесплатно Версия 3, ДЕМО-версия	19	9053-0008
Сертификат калибровки для измерений температуры	для температуры, измерение в центре полезного пространства камеры при заданной испытательной температуре	-	8012-0030
	Измерение температуры - включая сертификат, 15-18 точек измерения при заданной испытательной температуре	-	8012-0918
	Измерение температуры - включая сертификат, 27 точек измерения при заданной испытательной температуре	-	8012-0921
	Измерение температуры - включая сертификат, 9 точек измерения при заданной испытательной температуре	-	8012-0915
Сертификат калибровки для измерений температуры и концентрации CO ₂	для измерений температуры и концентрации CO ₂ , при измерении температуры в центре полезного пространства / измерении концентрации CO ₂ с использованием испытательного газа при 37 °C и 5 % концентрации CO ₂	-	8012-0228
Сертификат калибровки для измерения концентрации O ₂	для варианта с регулятором O ₂ , измерением концентрации O ₂ с использованием испытательного газа 1% O ₂	-	8012-0229
Сертификат калибровки, дополнение	любое последующее измерение с дополнительной точкой измерения, либо дополнительным значением испытательной температуры	-	8012-0022
Тележка-стол	с роликами	-	9051-0031
Устройство переключения газовых баллонов	внешнее, BINDER Gas Supply Service, для подключения к 2 баллонам с газом (CO ₂ , N ₂ или O ₂), с подачей звукового и визуального сигнала тревоги, а также с беспотенциальным выходом аварийного сигнала	-	8012-0408

* Указания > последняя страница спецификации

СЕРВИС

Название	Описание	*	Артикул:
Услуги по установке			
Ввод в эксплуатацию	Камеру распаковать, установить, подключить имеющиеся подключения	13, 18	DL100200
Инструктаж персонала	Указания в отношении функций камеры, эксплуатации и программирования контроллера	18	DL100500

* Указания > последняя страница спецификации

Спецификация Модель СВ 60

Название	Описание	*	Артикул:
Сервисное обслуживание			
Инспекционный осмотр устройств	Проведение инспекционного осмотра устройств согласно плану техобслуживания	14, 18	DL200400
Услуги по калибровке			
Калибровка CO ₂	включая сертификат, измерение концентрации CO ₂ с использованием анализируемого испытательного газа при 5 % или при заданном значении	14, 16, 17, 18	DL300401
Калибровка O ₂	Калибровка O ₂ , включая сертификат, точка измерения в центре полезного пространства камеры при заданном процентном значении O ₂	14, 16, 17, 18	DL300402
Калибровка температуры	включая сертификат, точка измерения в центре полезного пространства камеры при заданной испытательной температуре	14, 16, 17, 18	DL300101
Пространственное измерение температуры, 18 точек измерения	включая сертификат, 18 точек измерения при заданной испытательной температуре	14, 16, 17, 18	DL300118
Пространственное измерение температуры, 27 точек измерения	включая сертификат, 27 точек измерения при заданной испытательной температуре	14, 16, 17, 18	DL300127
Пространственное измерение температуры, 9 точек измерения	включая сертификат, 9 точек измерения при заданной испытательной температуре	14, 16, 17, 18	DL300109
Услуги по валидации			
Выполнение процедур IQ/OQ	в соответствии с квалификационными папками	15, 18, 20	DL410200
Выполнение процедур IQ/OQ/PQ	согласно требованиям клиента, цена: по запросу	15, 18	DL440500
Квалификационные папки IQ/OQ	опорная документация для валидации со стороны клиента, состоящая из: контрольных списков IQ/OQ, электрических схем камер, сертификата менеджмента качества согласно ISO 9001	15, 18, 20	8012-0876
Квалификационные папки IQ/OQ/PQ	опорная документация для валидации со стороны клиента, согласно требованиям клиента, квалификационные папки IQ/OQ дополнены главой PQ	15, 18	8012-0963
Гарантийные услуги			
Продление гарантии с 2 до 3 лет	с даты поставки, не распространяется на быстроизнашивающиеся детали	-	DL021041
Продление гарантии с 2 до 5 лет	с даты поставки, не распространяется на быстроизнашивающиеся детали	-	DL021042

* Указания > последняя страница спецификации

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93